



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукция соответствует требованиям технического регламента таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
- Перчатки изготовлены в соответствии со стандартами EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+AT:2009.
- Продукция соответствует требованиям ГОСТ 12.4.252-2013.
- Продукция изготовлена в соответствии с методикой контроля качества ISO 9001 и регламентом (EU) 2016/425 (PPE).
- Маркировка на упаковке и перчатках указывает тип товара.
- Перчатки защищают только покрытые ими части тела. Для защиты соединения перчаток с одеждой может потребоваться специальная защитная лента или герметизирующие кольца.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед использованием убедитесь, что перчатки находятся в надлежащем состоянии. Не используйте изношенные, поврежденные и загрязненные изнутри перчатки.
- Используйте на чистых и сухих руках.
- Выбирайте правильный размер перчаток в соответствии с таблицей размеров.
- Срок службы зависит от условий и интенсивности использования, агрессивности внешней среды.
- При проявлении видимых повреждений и/или изменении цвета немедленно прекратите использование продукта.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Условия хранения продукции: хранить в заводской упаковке при комнатной температуре. Избегать воздействия ультрафиолета, повышенной влажности. Срок хранения продукции 5 лет при соблюдении условий хранения в упаковке организации-изготовителя.

Условия транспортировки продукции: транспортировка в крытом транспорте, только в заводской упаковке.

УХОД И ОЧИСТКА

Мытье и повторное использование этих перчаток для химической защиты не рекомендуется. Для получения дополнительной информации свяжитесь с производителем.

АЛЛЕРГИЯ

Перчатки, содержащие натуральный каучук, могут вызывать аллергическую реакцию у пользователей. При проявлении аллергической реакции немедленно обратитесь к врачу.

УТИЛИЗАЦИЯ

Перчатки должны быть утилизированы без угрозы загрязнения окружающей среды. Перчатки могут содержать вещества, не подлежащие переработке, а значит, должны быть утилизированы вместе с не перерабатываемыми отходами. Утилизация продукции должна происходить согласно требованиям местного законодательства.

EN ISO 374-1: 2016



Тип C
>10 мин
1 химикат



Тип B
>30 мин
3 химиката



Тип A
>30 мин
6 химикатов

Список химикатов	CAS №
A Метанол	67-56-1
B Ацетон	67-64-1
C Ацетонитрил	75-05-8
D Дихлорметан	75-09-2
E Дисульфид углерода	75-15-0
F Толуол	108-88-3
G Дизтиламин	109-89-7
H Тетрагидрофуран	109-99-9
I Этилацетат	141-78-6
J Н-Гептан (n-Heptane)	142-82-5
K Гидроксид натрия 40%	1310-73-2

Список химикатов	CAS №
L Серная кислота 96%	7664-93-9
M Азотная кислота 65%	7697-37-2
N Уксусная кислота 99%	64-19-7
O Аммиак водный 25%	1336-21-6
P Пероксид водорода 30%	7722-84-1
S Плавиковая кислота 40%	7664-39-3
T Формальдегид 37%	50-00-0

Уровень	1	2	3	4	5	6
Проникновение внутрь (мин)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN 388: 2016



ABCDE

- A = Прочность на истирание
B = Сопротивление порезам
C = Сопротивление разрыву
D = Прочность на прокол
E = Сопротивление порезам ISO

Уровень	1	2	3	4	5
Прочность на истирание	100	800	2000	8000	—
Стойкость к порезам	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Сопротивление разрыву	10	25	50	75	—
Прочность на прокол	20	60	100	150	—
Сопротивление порезам EN ISO 13997	A	B	C	D	E
	2	5	10	15	22

РАЗМЕРЫ

Размер	Обхват руки / длина (мм)
7	178 / 171
8	203 / 182
9	229 / 192
10	254 / 204
11	279 / 215

Модель, артикул	EN 388:2016					EN 374-1:2016											ГОСТ 12.4.103-83	Описание продукта
	Истирание	Порез	Разрыв	Прокол	Порез	A	J	K	L	M	N	O	P	T	Тип	Значительные свойства		
Nitrosol EN15	4	1	0	1	X	2	6	6	4	—	—	6	—	6	A	Мп, Вн, Бм, Кк, Ш50	Да	Нитриловые перчатки без напыления
Nitrosol EN15F	4	1	0	1	X	2	6	6	4	—	—	6	—	6	A	Мп, Вн, Бм, Кк, Ш50	Да	Нитриловые перчатки с хлопковым напылением
Natrasol ER18F	2	0	1	0	X	—	—	4	6	—	—	—	—	—	B	Вн, Бм, К80, Ш50	Да*	Латексные перчатки с хлопковым напылением
Natrasol ER28F	1	0	2	0	X	—	—	4	2	5	—	—	—	—	B	—	—	Латексные перчатки с хлопковым напылением
Neosol EC30F	3	1	3	1	X	3	—	6	5	6	5	4	—	—	A	Мп, Вн, Бм, Кк, Ш50	—	Неопреновые перчатки с хлопковым напылением
Neolasol ECR27F	2	1	2	1	X	2	—	6	5	—	—	—	—	—	B	Мп, Вн, Бм, Кк, Ш50	—	Латексные перчатки с неопреновым обливом и хлопковым напылением

* За исключением контакта с жирами.



ҚОЛДАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

- Өнім кеден одағының 019/2011 «Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.
 - Қолғап EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009.
 - Өндірістер жұмысты біріктіреді MEMCT 12.4.252-2013.
 - Өнім ISO 9001 сапаны бақылау әдістемесіне және (EU) 2016/425 (PPE) регламентіне сәйкес жасалған.
 - Қаптамадағы және қолғаптардағы таңбалау тауардың түрін көрсетеді.
 - Қолғап тек олар жабылған дене бөліктерін ғана қорғайды. Қолғаптарды киімге жалғауды қорғау үшін арнайы қорғаныс таспасы немесе герметикалайтын сақиналар қажет болуы мүмкін.
- ПАЙДАЛАНУЫ**
- Пайдаланар алдында, көз жеткізіңіз қолғаптар

тиісті жағдайда: тозған, бүлінген және ішінен ластанған қолғап пайдаланылмауы тиіс.

- Таза және құрғақ қолында пайдаланыңыз.
- Өлшем кестесіне сәйкес қолғаптың дұрыс өлшемін таңдаңыз.
- Қызмет ету мерзімі пайдалану шарттары мен қарқындылығына, сыртқы ортаның агрессивтілігіне байланысты.
- Көрінетін зақымданулар байқалғанда және/немесе түс өзгергенде – өнімді пайдалануды дереу тоқтату керек.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Өнімді сақтау шарттары: зауыттық қаптамда сақтау, ультракүлгін әсер етпеу. Жоғары ылғалдылықты болдырмау, белме температурасында сақтау. Өнімді сақтау мерзімі: дайындаушы-ұйымның қаптамасында сақтау шарттары сақталған жағдайда 5 жыл.

Өнімді тасымалдау шарттары: жабық

көлікте тасымалдау тек зауыт қаптамасын пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

КҮТІМ ЖӘНЕ ТААЗАЛАУ

Химиялық қорғау үшін пайдалану кезінде осы қолғаптарды жуу және қайта пайдалану ұсынылмайды. Өтінеміз, қосымша ақпарат алу үшін өндірушіге хабарласыңыз.

АЛЛЕРГИЯ

Табиғи каучук бар қолғаптарда пайдаланушыларда аллергиялық реакция тудыратын заттар болуы мүмкін. Аллергиялық реакция пайда болған кезде дереу дәрігерге хабарласыңыз.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қолғаптар қоршаған ортаның ластануына қауіп төндірмей, тиісті түрде кәдеге жаратылуы тиіс. Қолғаптарда өңдеуге жатпайтын заттар болуы мүмкін, яғни өңделмейтін қалдықтармен бірге кәдеге жаратылуы тиіс. Өнімді кәдеге жарату жергілікті заңнама талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.

EN ISO 374-1: 2016

		
Type C >10 мин	Type B >30 мин	Type A >30 мин
1 химиялық зат	3 химиялық зат	6 химиялық зат

Химикаттар тізімі	CAS №
A Метанол	67-56-1
B Ацетон	67-64-1
C Ацетонитрил	75-05-8
D Дихлорометан	75-09-2
E Көміртек дисульфиді	75-15-0
F Толуол	108-88-3
G Диметиламин	109-89-7
H Тетрагидрофуран	109-99-9
I Этилацетат	141-78-6
J Н-Гептан (n-Heptane)	142-82-5
K Натрий гидроксиді 40%	1310-73-2

Химикаттар тізімі	CAS №
L Күкірт қышқылы 96%	7664-93-9
M Азот қышқылы 65%	7697-37-2
N Сірке қышқылы 99%	64-19-7
O Сулы аммиак 25%	1336-21-6
P Сутегі пероксиді 30%	7722-84-1
S Плавик қышқылы 40%	7664-39-3
T Формальдегид 37%	50-00-0

Деңгейі	1	2	3	4	5	6
Ену ішке (мин)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN 388: 2016

 A = Тозуға төзімділігі
B = Кесуге кедергісі
C = Үзілу кедергісі
D = Тесуге кедергісі
E = Кесуге кедергісі ISO

ABCD E

Деңгейі	1	2	3	4	5
Тозуына беріктілігі	100	800	2000	8000	–
Кесілуге беріктілігі	12	25	50	100	200
Үзілуіне кедергісі	10	25	50	75	–
Тесуіне төзімділігі	20	60	100	150	–
EN ISO 13997	A	B	C	D	E
кесімділігі	2	5	10	15	22

ӨЛШЕМДЕРІ

Мөлшері	Қолдың айналымы / Ұзындығы (мм)
7	178 / 171
8	203 / 182
9	229 / 192
10	254 / 204
11	279 / 215

Моделі, Артикулы	EN 388:2016					EN 374-1:2016										Қорғау ерекшеліктері MEMCT 12.5-4.103-83		Өнім сипаттамасы
	Механикалық әсерлерден қорғау					Химиялық заттардан қорғау												
	Тозуы	Кесуі	Үзілуі	Тесілуі	Кесуі	A	J	K	L	M	N	O	P	T	Түрі			
Nitrosol EN15	4	1	0	1	X	2	6	6	4	–	–	6	–	6	A	Мп, Вн, Бм, Кк, Ш50	Иә	Нитрил қолғаптары тозаңдасуыс
Nitrosol EN15F	4	1	0	1	X	2	6	6	4	–	–	6	–	6	A	Мп, Вн, Бм, Кк, Ш50	Иә	Нитрил қолғаптары мақта тозаңдандырумен
Natrasol ER18F	2	0	1	0	X	–	–	6	4	6	–	–	–	–	B	Вн, Бм, К80, Ш50	Иә	Латекс қолғаптары мақта тозаңдандырумен
Natrasol ER28F	1	0	2	0	X	–	–	4	2	5	–	–	–	–	B		–	Латекс қолғаптары мақта тозаңдандырумен
Neosol EC30F	3	1	3	1	X	3	–	6	5	6	5	4	–	–	A	Мп, Вн, Бм, Кк, Ш50	–	Неопрен қолғаптары мақта тозаңдандырумен
Neolasol ECR27F	2	1	2	1	X	2	–	6	5	–	–	–	–	–	B	Мп, Вн, Бм, Кк, Ш50	–	Неопренді күймалы және мақта тозаңдауымен латексті қолғаптар

* Майлармен жұмыс істеуден басқа (дәл сол бір қолғап үшін).